

Éco-emballage CommScope

Pour un avenir plus vert (Europe, Moyen-Orient et Afrique)

Les plastiques représentent un énorme problème environnemental que nous ne pouvons plus ignorer ; en particulier, les plastiques à usage unique que l'on retrouve rapidement dans la nature, les nappes phréatiques et nos océans. En tant que fournisseur mondial de solutions réseau et d'infrastructure, CommScope s'est engagé à adopter des conceptions de solution et emballages plus intelligents afin de vous offrir un moyen de réduire cet impact.

Nous éliminons les plastiques à usage unique pour nos prises cuivre, panneaux de brassage, cordons, plastrons pour les remplacer par des composants en carton et papier recyclés réutilisables. **À l'avenir, cette option sera mise en œuvre sur l'ensemble de notre gamme de produits NETCONNECT® et SYSTIMAX®.**

Nous avons également remplacé les documents imprimés contenus dans les solutions expédiées par un code QR à lire sur la boîte afin de permettre aux ingénieurs d'accéder aux spécifications et informations dont ils ont besoin sur l'écran de leur propre appareil. Nous estimons que ce simple changement résultera en **une réduction d'un million de documents jetés.**

CommScope conçoit et fournit des solutions plus intelligentes afin que nous puissions tous profiter d'une planète plus saine et d'un meilleur avenir.



Informations de passation de commande

Cordons de brassage

Référence produit	Description	Couleur	Options de longueur	Type de câble	Exemple Cordon blanc de 10 mètres
NETCONNECT					
NPP06UZDB	Cordon de brassage ECO Cat 6 U/ UTP, LSZH	WT, BL, GY, GN, OR, RD, YL, BK	De 0,5 à 35 m	Isolé	NPP06UZDB-WT010M
NPP6ASZDB	Cordon de brassage ECO Cat 6A S/ FTP, LSZH	WT, BL, GY, GN, OR, RD, YL, BK	De 0,5 à 35 m	Isolé	NPP6ASZDB-WT010M

Identifiant de matériau	Description	Couleur	Options de longueur	Type de câble	Exemple Cordon blanc de 10 pieds
SYSTIMAX					
CPP3392	Cordon de brassage ECO Cat 6 U/ UTP, LSZH	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, B, Z	De 3 à 100 pieds	Isolé	CPP3392-08F010
CPPSSZ2	Cordon de brassage ECO Cat 6A U/ UTP, LSZH	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, B, Z	De 3 à 100 pieds	Solide	CPPSSZ2-08F010

Informations relatives aux références de couleur : Noir = 1, bleu clair = 2, gris foncé = 3, vert = 4, orange = 6, rouge = 7, blanc = 8, jaune = 9, bleu lavande clair = B, argent = C, bleu = Z

Points d'information

Identifiant de matériau	Numéro de produit	Description
NETCONNECT		
4-2153448-2	ECO AMP-TWIST SLX, 6S, BLK-BULK	Prises AMP-TWIST de la série SLX, catégorie 6, blindé, 4 paires, sans couvercle antipoussière, noir (24 pce/emballage)
4-2153448-4	ECO AMP-TWIST SLX, 6S, GY-BULK	Prises AMP-TWIST de la série SLX, catégorie 6, blindé, 4 paires, sans couvercle antipoussière, gris (24 pce/emballage)
4-2153449-2	ECO AMP-TWIST SLX, 6AS, BLK-BULK	Prises AMP-TWIST de la série SLX, catégorie 6A, blindé, 4 paires, sans couvercle antipoussière, noir (24 pce/emballage)
4-2153449-4	ECO AMP-TWIST SLX, 6AS, GY-BULK	Prises AMP-TWIST de la série SLX, catégorie 6A, blindé, 4 paires, sans couvercle antipoussière, gris (24 pce/emballage)
4-2153364-2	ECO AMP-TWIST SLX, 6S W/DC, BLK-BULK	Prises AMP-TWIST de la série SLX, catégorie 6, blindé, 4 paires, avec couvercle antipoussière, noir (24 pce/emballage)
4-2153364-4	ECO AMP-TWIST SLX, 6S W/DC, GY-BULK	Prises AMP-TWIST de la série SLX, catégorie 6, blindé, 4 paires, avec couvercle antipoussière, gris (24 pce/emballage)
4-2153365-2	ECO AMP-TWIST SLX, 6AS W/DC, BLK-BULK	Prises AMP-TWIST de la série SLX, catégorie 6A, blindé, 4 paires, avec couvercle antipoussière, noir (24 pce/emballage)
4-2153365-4	ECO AMP-TWIST SLX, 6AS W/DC, GY-BULK	Prises AMP-TWIST de la série SLX, catégorie 6A, blindé, 4 paires, avec couvercle antipoussière, gris (24 pce/emballage)

CommScope repousse les limites des technologies de communication avec des idées révolutionnaires et des découvertes de premier plan suscitant de grandes réalisations humaines. Nous collaborons avec nos clients et nos partenaires pour concevoir, créer et construire les réseaux les plus avancés au monde. Notre passion, qui est aussi notre engagement, est d'identifier les nouvelles opportunités qui nous aideront à améliorer l'avenir de tous. Découvrez-en davantage sur commscope.com

COMMSCOPE.COM Consultez notre site Web ou contactez votre interlocuteur CommScope local pour obtenir des renseignements complémentaires.

© 2020 CommScope, Inc. Tous droits réservés. Sauf indication contraire, toutes les marques identifiées par ® ou ™ sont des marques déposées ou non déposées, respectivement, appartenant à CommScope, Inc. Le présent document est fourni à titre indicatif et pour faciliter la planification, et n'est pas destiné à modifier ou compléter des spécifications ou des garanties relatives aux produits ou services CommScope. CommScope a pris l'engagement de respecter les plus hautes normes d'intégrité professionnelle et de développement durable qui soient, plusieurs sites CommScope étant certifiés dans le monde entier conformément à diverses normes internationales, dont notamment ISO 9001, TL 9000 et ISO 14001. Pour obtenir des renseignements complémentaires sur l'engagement pris par CommScope, veuillez consulter la page www.commscope.com/corporate-responsibility-and-sustainability.
CO-1143811-FR (05-20)