

COMMSCOPE®

Propel XFrame™

空前灵活，空前简单



在数据中心和高性能计算 (HPC) 设施中，人工智能 (AI) 需要用到大量的光纤，标准的机架或配线架已经不堪重负。网络管理员开始转向大容量光纤 ODF，却发现大多数此类 ODF 都属于专利产品，不仅欠缺通用性，而且需要由经验丰富的技术人员进行安装和管理。

**Propel XFrame™ 光纤 ODF 助您摆脱专利
光纤 ODF 的桎梏**

Propel XFrame 解决方案概览

- 结构紧凑：
30 厘米 (11.8 英寸) (深度)
120 厘米 (47.2 英寸) (宽度)
222.8 厘米 (87.7 英寸) (高度)
- 3U、4U 和 5U 固定式前面操作配线架
- 靠墙放置、背对背放置或独立放置
- 采用 Propel 模块与机盒
- 水平或垂直线缆管理
- 选配：带锁柜门、侧边门板、熔接、线槽
- 单一跳线长度
- 支持预端接扇出组件和熔接
- 支持最多 1920 个 LC 双工接头、3072 个 SN 双工接头或 1920 个 MPO 接头
- 接受双工 LC/SN 和 MPO8 - MPO16 接头

Propel XFrame 光纤 ODF： 精简、敏捷、开放

Propel XFrame 解决方案不仅简单、精炼，而且灵活、开放，有助于更快、更灵活地部署和管理高密度光纤互联，优化空间和内部资源。

模块化 ODF 具备良好的通用性，支持多种接头类型，而且支持双工和 MPO 光纤连接。另外，模块化 ODF 简单易用，即使不是熟练操作的技术人员，也能添加、重新布设和重新配置光纤连接/组件与配线架组件。




充分发挥光纤的潜力



扩大选择范围

Propel XFrame 解决方案具备良好的通用性，可充分发挥工业标准化组件和配线架的价值。标准的 19 英寸框架支持多种标准化接头类型，包括双工 LC/SN 和 MPO8 至 MPO16。




降低人工成本

Propel XFrame 解决方案的所有配线架均可从正面操作，采用单一长度的跳线，并支持预端接扇出组件和熔接。另外，Propel XFrame 还支持水平和垂直线缆管理，让所有布线井然有序，实现更快捷、更准确的移动、添加和变更操作。



优化数据中心空间

Propel XFrame 解决方案外形精巧，支持多种部署配置，可优化数据中心内的可用空间。深度仅为 300 毫米，支持从正面操作主干线缆和跳线，可靠墙放置、背对背放置或独立放置。



优化密度管理

Propel XFrame 解决方案提供 3U、4U 和 5U 配线架选项，支持最多 1920 个 LC 双工接头、3072 个 SN 双工接头或 1920 个 MPO 接头。Propel XFrame 还支持使用经过简化的高密度 Propel™ 模块与机盒。凭借水平和垂直线缆管理与内置的跳线敷设色标引导，即便是高密度的线缆也能实现轻松管理。



简化订购流程，保障全球供应

Propel XFrame 解决方案采用精简的模块化设计，有效减少 SKU 数量，可帮助您降低订购出错几率和库存成本。而且，您可使用现有的大部分 Propel 模块或机盒，进一步节省成本。Propel XFrame 光纤框架设有全球供应网络，可随时随地按需供货。

有关 Propel XFrame 创新解决方案的更多信息，请联系康普销售代表。