

極度彈性且簡易便利的選擇



AI 在資料中心及高效能運算 (HPC) 設施內部對光纖的需求永無止境，超越了標準機架光纖配線架所能提供的容量。網路管理員轉而使用高容量的光纖配線架，結果發現這類設備大多具有專屬且欠缺互通性等問題，而且需要具備專業技能的技術人員才能安裝和管理。

Propel XFrame™ 光纖配線架可協助您擺脫專屬光纖配線架的各種限制。

Propel XFrame 解決方案一覽

- 精巧外型：
30 公分/11.8 吋 (深)
120 公分/47.2 吋 (寬)
222.8 公分/87.7 吋 (高)
- 3U、4U 及 5U 固定式正面接入面板
- 可貼牆部署、背對背部署或獨立部署
- 使用 Propel 模組及卡匣
- 水平或垂直纜線理線架
- 選項：可上鎖的櫃門、側面板、熔接卡匣、導槽
- 統一跳線線長
- 支援預製型光纖卡匣組件及熔接卡匣
- 最多可容納 1,920 個 LC 雙工、3,072 個 SN 雙工或 1,920 個 MPO 接頭
- 接受雙工 LC/SN 及 MPO8 至 MPO16 介面的連接器

Propel XFrame 光纖配線架： 簡易、靈活及開放

Propel XFrame 解決方案簡化且精簡、模組化且開放，能夠更快、更靈活地部署和管理高密度光纖連接，同時優化您的空間和內部資源。

模組化框架可互通。它海納百川接受多種連接器類型，以及雙工和 MPO 光纖連接。它也足夠簡單，即使非熟練的技術人員也可以新增、重新佈線和重新配置光纖連接/組件和面板組件。




解鎖您的光纖潛能



擴張您的選擇

可互通使用的 Propel XFrame 解決方案最大限度地利用了業界標準化的組件和收容面板。標準 19 吋框架支援多種標準化的連接器類型，包括 LC/SN 雙工以及 MPO8 至 MPO16。




降低人力成本

Propel XFrame 解決方案可由機櫃正面進行所有面板接入、使用單一長度光跳線並支援預製型光纖卡匣與熔接卡匣。水平及垂直理線架可令所有光纖跳線維持井然有序，實現更快速、更準確地移動、新增及更換。



最佳化資料中心空間

Propel XFrame 解決方案具有低調沉穩的外觀且具備多樣部署配置，得以最佳化您可用的資料中心空間。該設備深度僅 300 mm，可從正面連接到主幹電纜和跳線，可貼牆部署、背對背部署或作為獨立框架部署。



改善密度管理

Propel XFrame 解決方案提供 3U、4U 及 5U 面板選項，最多可容納 1,920 個 LC 雙工、3,072 個 SN 雙工或 1,920 個 MPO 介面連接器，此外也可接受使用簡易的高密度 Propel™ 模組及卡匣。透過水平和垂直線覽管理以及透過不同顏色編碼線軸的內建跳線佈線引導，所有這些密度都出奇地易於管理。



簡化採購、全球供應

Propel XFrame 解決方案具備簡易及模組化等特色，以最少數量的 SKU 協助您減少訂購錯誤及庫存成本。並且您可使用大多數現有的 Propel 模組或卡匣進一步節省更多成本。Propel XFrame 光纖配線架於全球各地供應，在任何時間及地點滿足您的需求。

如需更多詳細資訊瞭解這款創新的 Propel XFrame 解決方案，請聯絡 CommScope 代表。